

Colonna energetica Gira altezza 491 mm 3 prese SCHUKO



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 antracite	1341 28	1	588,07	17	4010337341284
 color alluminio	1341 26	1	645,07	17	4010337341260

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antiruggio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

- Le due prese superiori sono ruotate di 30°.
- Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm².

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44

Dimensioni

- Base: L 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonna: L 142 x H 491 x P 75 mm

Avvisi

- Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
- Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
- Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
- Fissaggio a 1 tassello.

Contenuto della fornitura

- Tre prese SCHUKO sono in dotazione.
 - Il materiale di fissaggio è in dotazione.
-