

Sensore climatico ambiente Komfort per KNX System 70



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	2005 70	1/5	199,00	06	4010337130543
 bianco puro satinato (verniciato)	2005 72	1/5	199,00	06	4010337130550
 antracite (verniciato)	2005 73	1/5	202,98	06	4010337130567
 nero opaco (verniciato)	2005 74	1/5	206,96	06	4010337130574
 grigio opaco (verniciato)	2005 76	1/5	206,96	06	4010337130581

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Corrente assorbita KNX:	da 8 a 14 mA
Connettore KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
Numero di ingressi:	4
Tensione di uscita:	5 V DC SELV
Corrente di uscita:	max 3,2 mA
Corrente LED:	2,2 mA per uscita
Lunghezza del set di cavi:	25 cm, allungabile fino a max 30 m
Classe di protezione:	III

Profondità di montaggio:	19 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell'aria:	da 5 a 95% (senza condensa)
