

Gateway IR RVC per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2029 00	1	289,00	06	4010337132714

Caratteristiche

- Gateway KNX per l'integrazione di unità di climatizzazione in un sistema KNX.
- Configurazione tramite ETS.
- Certificato KNX Data Secure.
- Misurazione della temperatura ambiente: misurazione della temperatura ambiente con sensori interni.
- Misurazione dell'umidità dell'aria ambiente: misurazione dell'umidità dell'aria ambiente con sensore interno.
- Funzione scene: memorizzazione di un massimo di 10 scene.
- 2 ingressi binari, ad es. per il collegamento di contatti finestra.
- Alimentazione di tensione tramite bus KNX, pertanto non è necessaria alcuna alimentazione elettrica supplementare.
- Indicatore a LED per lo stato di programmazione.
- 1 presa USB di tipo C.
- Compatibile con tutti i più comuni prodotti split di climatizzazione di diversi produttori.
- Interfaccia IR bidirezionale.
- Database di codici IR aggiornabile.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio KNX:	DC 29 V
Corrente assorbita KNX:	17 mA
Connettore KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +60 °C
Umidità relativa dell'aria:	da 5 a 95% (senza condensa)
Tipo di montaggio:	Montaggio a parete

Avvisi

- Installazione solo in ambienti interni. Evitare la luce solare diretta, il contatto con acqua, l'umidità elevata e la polvere.
