© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Rilevatore di movimento Cube 240 per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	2194 02	1	343,72	06	4010337056386
 antracite	2194 10	1	346,46	06	4010337056379

Caratteristiche

- Il rilevatore di movimento PIR è composto da tre sensori a infrarossi passivi (PIR) con sensore di luminosità integrato, ricevitore IR integrato e diodo a emissione di luce rossa (LED) integrato per indicare un movimento rilevato in modalità test.
- Due uscite luce indipendenti.
- Uscita luce: Possibilità di parametrizzazione di commutazione, trasmettitore del valore di dimmeraggio o apparecchio derivato per scene luminose. Funzionamento in modo completamente automatico (automatico On o Off) o semi-automatico (manuale On, automatico Off). Possibilità di attivazione del tempo di disinserimento regolabile o del tempo di disinserimento dinamico. Commutazione giorno/notte. Oggetto di interdizione.
- Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
- Sensibilità del sensore parametrizzabile.
- Inviare i valori di luminosità in modo ciclico o in caso di modifiche.
- Uscita di presenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
- Uscita di assenza indipendente dalla luminosità. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili. In questo caso, il disinserimento ritardato inizia a decorrere non appena qualcuno accede nel campo di rilevamento. Ritardo di accensione e disinserimento ritardato parametrizzabili.
- Azionamento manuale tramite telecomando IR.

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Angolo di rilevamento:	240°
Altezza di montaggio 2,50 m	
- Campo di rilevamento frontale, max:	circa 16 m
- Portata su ciascun lato, max:	circa 16 m
Valore di luminosità:	2 - 1000 lx
Grado di protezione:	IP54

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Temperatura ambiente:	da -25 °C a +55 °C
Dimensioni - L x H x P:	 87 x 87 x 85 mm

Avvisi

- Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno.
- Opzionale: Azionabile a distanza tramite telecomando IR KNX.

Contenuto della fornitura

- Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione.
