


## Modulo alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A/tipo C



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco	2349 00	1/5	76,64	02	4010337104681
 nero	2369 00	-	-	-	4010337075905

### Caratteristiche

- Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
- Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili.

### Dati tecnici

Corrente di carica:	max 3 A
Tensione nominale	
- Primario:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Secondario:	5 V (± 5%)
Stand-by:	≤ 0,15 W
Profondità di montaggio:	32 mm
Temperatura ambiente:	da +10 °C a +40 °C
Rendimento:	≥ 75%
Conforme alla norma:	DIN EN 60950-1/A2

## Contenuto della fornitura

- I cavi USB non sono in dotazione.

---