
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Modulo alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A/tipo A**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  nero | 2359 00 | 1/5 | 72,69 | 02 | 4010337084655 |

**Caratteristiche**

- Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A.
- Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Corrente di carica: | max 3 A |
| Tensione nominale<br>- Primario:<br>- Secondario: | <br>100 - 240 V AC, 50/60 Hz<br>5 V (± 5%) |
| Stand-by: | ≤ 0,15 W |
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Temperatura ambiente: | da +10 °C a +40 °C |
| Rendimento: | ≥ 75% |
| Conforme alla norma: | DIN EN 60950-1/A2 |

**Contenuto della fornitura**

- Il cavo USB tipo A non è in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.