

Modulo alimentazione di tensione USB PD 1 canale Tipo C, 65 watt



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco	2362 00	1	88,23	02	4010337125259
 nero	2363 00	1	88,23	02	4010337125242

Caratteristiche

- Le modulo alimentazione di tensione USB tipo C con Power Delivery consente una ricarica più rapida, a condizione che anche l'apparecchio da collegare disponga della tecnologia Power Delivery.
- L'apparecchio collegato determina la tensione di carica appropriata dall'alimentazione di tensione offerta. Sono possibili 5, 9, 15 o 20 Volt con max 3,25 ampere. Questo garantisce una potenza di carica fino a 65 watt (20 V x 3,25 A).
- Grazie alla tecnologia Power Delivery è possibile una ricarica personalizzabile.
- Stazione di ricarica per batterie ricaricabili di apparecchi mobili con collegamento USB C.
- 1 presa USB di tipo C.
- A prova di cortocircuito e sovraccarico.
- Collegamento secondo USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dati tecnici

Tensione nominale:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tensione di uscita:	5 - 20 V DC
Corrente di uscita:	max 3,25 A
Potenza di carica:	15 - 65 W
Stand-by:	< 0,09 W
Classe di protezione:	II
Sezione dei conduttori:	max 2,5 mm ²
Profondità di montaggio:	32 mm
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +35 °C