


Modulo di compensazione a LED



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  | 2375 00 | 1/5 | 36,22 | 02 | 4010337031369 |

Caratteristiche

- Consente il funzionamento di lampade a LED AT regolabili con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira.
- Evita l'accensione di lampade a LED AT quando sono spente con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase e con interruttori con elemento di illuminazione fino a 3 mA.
- Migliora il comportamento di regolazione luce di lampade a LED AT con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase.

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza dissipata: | Max. 2 W |
| Temperatura scatola: | max +65°C (tc) |
| Lunghezza del cavo: | circa 15 cm |
| Dimensioni - L x H x P: | 43 x 11,5 x 28,5 mm |

Avvisi

- Utilizzabile anche per i dimmer 0305 00 e 2390 00 presenti in sede di montaggio.