









Trasmettitore a parete radio EnOcean 1 modulo System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2421 01	1	100,72	02	4010337463825
 bianco puro brillante	2421 03	1	100,72	02	4010337463832
 bianco puro satinato	2421 27	1	100,72	02	4010337463849
 antracite	2421 28	1	103,56	02	4010337463856
 color alluminio	2421 26	1	107,89	02	4010337463870
 nero opaco	2421 005	1	107,89	02	4010337037088
 grigio opaco	2421 015	1	107,89	02	4010337084136

Caratteristiche

- Trasmettitore radio per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a ricevitori radio del sistema radio EnOcean.
- Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciante.
- Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Dati tecnici

Frequenza del segnale:	868,3 MHz
Portata	
- in campo libero:	fino a 300 m
- all'interno di edifici:	circa 30 m
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +65 °C
Umidità dell'aria:	da 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
 - Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.
-

Contenuto della fornitura

- Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
-