GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A / tipo C



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2459 01	1	91,03	02	4010337076223
 bianco puro brillante	2459 03	1	91,03	02	4010337076179
 bianco puro satinato	2459 27	1	91,03	02	4010337076186
 antracite	2459 28	1	92,62	02	4010337076285
 color alluminio (verniciato)	2459 26	1	100,24	02	4010337076193
 nero opaco (verniciato)	2459 005	1	100,24	02	4010337076209
 grigio opaco (verniciato)	2459 015	1	100,24	02	4010337090151
 acciaio inox (verniciato)	2459 600	1	100,24	02	4010337076148

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Caratteristiche

- Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
- È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente.

Dati tecnici

Tensione di ingresso:	220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB:	1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB:	5 V DC
Corrente di carica	
- USB A:	max 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Stand-by:	≤ 80 mW
Sezione dei conduttori	
- per conduttori da:	da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Profondità di montaggio:	31 mm
Temperatura ambiente:	+5° C - +35° C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
- In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
- Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.

Contenuto della fornitura

- Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
