

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A/tipo C



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-----------|---------------------------------------|----|-----------------------|----|---------------|
| | bianco crema brillante 2459 01 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076223 |
| | bianco puro brillante 2459 03 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076179 |
| | bianco puro satinato 2459 27 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076186 |
| | antracite 2459 28 | 1 | 92,62 | 02 | 4010337076285 |
| | color alluminio 2459 26 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076193 |
| | nero opaco 2459 005 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076209 |
| | grigio opaco 2459 015 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337090151 |
| | acciaio inox (verniciato) 2459 600 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076148 |

Caratteristiche

- Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
 - È possibile caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente.
-

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|--|
| Tensione di ingresso: | 220 - 250 V AC, 50/60 Hz |
| Connessione USB: | 1 x tipo A, 1 x tipo C |
| Tensione di uscita USB: | 5 V DC |
| Corrente di carica | |
| - USB A: | max 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| Stand-by: | ≤ 80 mW |
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Profondità di montaggio: | 31 mm |
| Temperatura ambiente: | +5° C - +35° C |

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
 - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
 - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
-

Contenuto della fornitura

- Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
-