


Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali Tipo A/tipo C



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	2459 70	1	92,45	02	4010337129967

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
- È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente.

Dati tecnici

Tensione di ingresso:	220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB:	1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB:	5 V DC
Corrente di carica	
- USB A:	max 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Stand-by:	≤ 80 mW
Sezione dei conduttori	
- per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Profondità di montaggio:	31 mm
Temperatura ambiente:	+5° C - +35° C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
 - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
 - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
-

Contenuto della fornitura

- Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
-