© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Trasmettitore a parete Bluetooth® 1 modulo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2461 01	1	114,70	02	4010337110712
bianco puro brillante	2461 03	1	114,70	02	4010337101598
bianco puro satinato	2461 27	1	114,70	02	4010337101604
antracite	2461 28	1	117,35	02	4010337101611
color alluminio (verniciato)	2461 26	1	121,34	02	4010337101628
nero opaco (verniciato)	2461 005	1	121,34	02	4010337101635
grigio opaco (verniciato)	2461 015	1	121,34	02	4010337110729

Caratteristiche

- Trasmettitore radio per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziana al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
- Apparecchio senza pile e senza alimentazione di tensione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
- Configurazione tramite app o NFC.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Dati tecnici

Frequenza del segnale:	2,402 - 2,480 GHz
Protocollo radio:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaccia:	NFC
Portata	
- in campo libero:	fino a 75 m
- all'interno di edifici:	circa 10 m
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +65 °C
Umidità dell'aria:	da 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
- Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.

Contenuto della fornitura

- Trasmettitore a parete radio, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
