


Dima di foratura Kaiser



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2492 00	-	-	-	4010337031284

Caratteristiche

- Per la preforatura verticale e orizzontale di distanze combinate.
- 71 mm per combinazioni standard.
- 91 mm per coperture separate di dispositivi a bassa tensione.
- Con boccole di foratura temprate.
- Con perno di guida richiudibile per il primo foro.

Avvisi

- N. d'ordine Kaiser 1190-65