© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Alimentazione di tensione 24 V DC 700 mA



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	2570 00	1	113,19	18	4010337025702

Dati tecnici

Tensione nominale - Primario:	230 V AC, 50 Hz
Tensione nominale secondaria - Secondario:	24 V DC SELV
Corrente nominale secondaria:	0,7 A
Fusibile:	Con autoripristino elettronico
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +40 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	6

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.