








Tastiera a codice Gira Keyless In System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2605 01	1	311,62	10	4010337051343
 bianco puro brillante	2605 03	1	311,62	10	4010337051350
 bianco puro satinato	2605 27	1	311,62	10	4010337051374
 antracite	2605 28	1	316,65	10	4010337051381
 color alluminio	2605 26	1	323,10	10	4010337051367
 nero opaco	2605 005	1	323,10	10	4010337037125
 grigio opaco	2605 015	1	323,10	10	4010337084662

Caratteristiche

- Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
- Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
- Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata.
- Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
- Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
- Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
- Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
- La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici.

Possibilità di codici fino a 32 cifre.
Le imitazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi PZ25.

- Indicatore di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.
- Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio.

Ingressi e uscite

- Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.
-

Dati tecnici

Alimentazione di tensione

- alimentazioni ausiliarie: 24 V DC $\pm 5\%$
- dal sistema di citofonia: 26 V DC ± 2 V

relè

- Numero: 2
- Contatti: 1 commutatore a potenziale zero
- Caricabilità: 24 V AC/DC / 1,6 A

Collegamenti

- Cavo di collegamento di citofonia: 1 strisce di prese
- relè: Ognuno 3 morsetti a vite
- alimentazioni ausiliarie: 2 morsetti a vite

Immunità ESD:

Fino a 16 kV

Profondità di montaggio:

35 mm

Temperatura ambiente:

da -20 °C a +70 °C

Avvisi

- Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
 - Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
 - L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In. www.appshop.gira.de.
-