

## Interruttore di controllo a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~con bilanciere Interruttore a 2 poli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2834 01	1/10	46,92	29	4010337078814
bianco puro brillante	2834 03	1/10	46,92	29	4010337078821
antracite	2834 28	1/10	47,43	29	4010337078845
color alluminio	2834 26	1/10	50,54	29	4010337078838
nero opaco	2834 005	1/10	50,54	29	4010337038573
grigio opaco	2834 015	1/10	50,54	29	4010337087137
acciaio inox	2834 600	1/10	57,72	29	4010337022305

### Dati tecnici

Profondità di montaggio: 24 mm

Sezione dei conduttori  
- per conduttori fino a: 2 x 4 mm<sup>2</sup> o 1 x 6 mm<sup>2</sup>

## Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
  - BS EN 60669-1.
-