

## Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3105 00	1/10/100	16,82	01	4010337038856
 senza graffe di fissaggio	3815 00	1/10	16,82	01	4010337038863

### Caratteristiche

- Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo.
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

### Dati tecnici

#### Profondità di montaggio

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

#### Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

#### Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W