

Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio Deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3106 13	1/10	18,43	14	4010337112396

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.