© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ invertitore**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  con graffe di fissaggio | 3107 00 | 1/10/100 | 23,52 | 01 | 4010337039174 |
|  senza graffe di fissaggio | 3817 00 | 1/10 | 23,52 | 01 | 4010337039181 |

**Caratteristiche**

- Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie all’impronta robusta della testa della vite PZ1/intaglio/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- A un montaggio più rapido ed efficiente provvede la lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, è possibile passare, a seconda dell’interruttore, dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio | |
| - 3107 00: | 32 mm |
| - 3817 00: | 23 mm |
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm² |
| Potenza nominale | |
| - LEDi/CFLi: | 100 W |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Avvisi**

- Collegabile anche illuminabile.

---