


Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3115 00	1/10	33,21	01	4010337064473
 senza graffe di fissaggio	3825 00	1	33,21	01	4010337038900

Caratteristiche

- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3115 00: 32 mm
- 3825 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Contenuto della fornitura

- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
