

Interruttore a tirante 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio Deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3146 13	1	31,52	13	4010337112518

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Per montaggio a parete e a soffitto.

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.