


Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con campo per targhetta Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	3152 31	1	46,76	14	4010337124085

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP66

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta in bianco in dotazione.
- Targhette con scritte con i simboli "Luce", "Campanello" e "Porta" in dotazione.