GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con campo per targhetta Commutatore a 1 polo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	3156 30	1/10/100	23,58	24	4010337124078

Caratteristiche

- Prova di tensione dal lato anteriore.
- A un montaggio più rapido ed efficiente provvede la lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, è possibile passare, a seconda dell'interruttore, dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Contenuto della fornitura

- I simboli "Luce", "Campanello" e "Porta" sono in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.