© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta e elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ Deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	3186 30	1	50,30	14	4010337125945

Caratteristiche

- Prova di tensione dal lato anteriore.
- A un montaggio più rapido ed efficiente provvede la lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, è possibile passare, a seconda dell'interruttore, dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Con elemento di illuminazione a LED arancione.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
Potenza nominale	
- LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta “Riscaldamento On/Off”, “VERWARMING AAN/UIT” in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.