


Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ Deviatore 2 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3108 00	1/10	29,32	01	4010337038979
 senza graffe di fissaggio	3818 00	1/10	29,32	01	4010337038757

Caratteristiche

- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
Potenza nominale	
- LEDi/CFLi:	100 W