
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ interruttore a 2 poli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3122 00	1	44,06	01	4010337038726
 senza graffe di fissaggio	3842 00	1	44,06	01	4010337064381

Caratteristiche

- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Grazie alla posizione uniforme del bilanciere che ne risulta, l’installazione elettrica presenta un aspetto ordinato e raffinato.
- Soprattutto nelle combinazioni multiple, ad esempio con più interruttori in un’unica mascherina, l’estetica viene notevolmente incrementata.

Dati tecnici

Profondità di montaggio	
- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
Potenza nominale	
- LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Può essere illuminabile anche ruotando di 180° il modulo LED.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Contenuto della fornitura

- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
