




Modulo pulsante a tirante 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3565 00	1	23,96	01	4010337065081
 senza graffe di fissaggio	3865 00	1	23,96	01	4010337039167

Caratteristiche

- Il bilanciamento flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciamento nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.
