
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo pulsante a bilanciere veneziana 10 A 250 V~



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3158 00	1/10/100	31,27	01	4010337039235
 senza graffe di fissaggio	3878 00	1/10	31,27	01	4010337064442

Caratteristiche

- Con blocco contro l'accensione da due punti.
- Bloccaggio elettrico e meccanico.

Dati tecnici

Profondità di montaggio
- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziana con ingresso per apparecchio derivato.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.