

**Presa SCHUKO 2 moduli 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, completa di set di guarnizioni IP44 e placca Standard 55**



| Specifica                                                                                                 | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante  | 4158 01   | 1  | 48,18                 | 01 | 4010337094524 |
|  bianco puro brillante | 4158 03   | 1  | 48,18                 | 01 | 4010337094531 |

## Caratteristiche

- Resistente ai raggi UV
- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a topa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

## Dati tecnici

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio: | 29 mm                                        |
| Materiale conduttore:    | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori   |                                              |
| - per conduttori da:     | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Contenuto della fornitura

- Set di prese SCHUKO con coperchio a cerniera, set di guarnizioni IP44 e placca Gira Standard 55.

---