

## Presse SCHUKO 16 A 250 V~ Morsetti a vite



| Specifica                                                                                                 | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante  | 4180 01   | 1/5 | 7,56                  | 01 | 4010337092797 |
|  bianco puro brillante | 4180 03   | 1/5 | 7,56                  | 01 | 4010337092810 |
|  bianco puro satinato  | 4180 27   | 1/5 | 7,56                  | 01 | 4010337092834 |
|  antracite             | 4180 28   | 1/5 | 9,20                  | 11 | 4010337092841 |
|  color alluminio       | 4180 26   | 1/5 | 14,03                 | 11 | 4010337092827 |
|  nero opaco            | 4180 005  | 1/5 | 14,03                 | 11 | 4010337092780 |
|  grigio opaco          | 4180 015  | 1/5 | 14,03                 | 11 | 4010337092803 |
|  acciaio inox          | 4180 600  | 1   | 22,74                 | 11 | 4010337092858 |

## Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppe di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Anello di supporto con messa a terra.

---

## Dati tecnici

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio: | 32 mm                                        |
| Materiale conduttore:    | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori   |                                              |
| - per conduttori da:     | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
-