





Presse SCHUKO 16 A 250 V~ Morsetti a vite



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante | 4180 70 | 1/5 | 11,18 | 01 | 4010337116998 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 4180 72 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337117025 |
|  antracite (verniciato) | 4180 73 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337116974 |
|  nero opaco (verniciato) | 4180 74 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337117049 |
|  grigio opaco (verniciato) | 4180 76 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337116981 |

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
