

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio Morsetti a vite



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4383 01	1/5	10,96	01	4010337093633
 bianco puro brillante	4383 03	1/5	10,96	01	4010337093657
 bianco puro satinato	4383 27	1/5	10,96	01	4010337108450
 antracite	4383 28	1/5	12,25	11	4010337093671
 color alluminio	4383 26	1/5	16,93	11	4010337093664
 nero opaco	4383 005	1/5	16,93	11	4010337093626
 grigio opaco	4383 015	1/5	16,93	11	4010337093640
 acciaio inox	4383 600	1/5	25,29	11	4010337093688

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-