© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta System 55**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  acciaio inox | 4410 600 | 1/5 | 36,98 | 11 | 4010337094142 |

**Caratteristiche**

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm² a 2,5 mm² |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti accidentali: | da 0 °C a +45 °C |

**Contenuto della fornitura**

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.

---