








Presse danese 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4422 01	1/5	22,92	01	4010337092308
 bianco puro brillante	4422 03	1/5	22,92	01	4010337092322
 bianco puro satinato	4422 27	1/5	22,92	01	4010337092346
 antracite	4422 28	1/5	24,26	11	4010337092353
 color alluminio	4422 26	1/5	29,13	11	4010337092339
 nero opaco	4422 005	1/5	29,13	11	4010337092292
 grigio opaco	4422 015	1/5	29,13	11	4010337092315

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

- Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 29 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
