

## Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con spia di controllo arancione e campo per targhetta System 55



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante         | 4452 01   | 1/5 | 29,18                 | 01 | 4010337094630 |
|  bianco puro brillante        | 4452 03   | 1/5 | 29,18                 | 01 | 4010337094654 |
|  bianco puro satinato         | 4452 27   | 1/5 | 29,18                 | 01 | 4010337094678 |
|  antracite                    | 4452 28   | 1/5 | 30,56                 | 11 | 4010337094685 |
|  color alluminio (verniciato) | 4452 26   | 1/5 | 35,39                 | 11 | 4010337094661 |
|  nero opaco (verniciato)      | 4452 005  | 1/5 | 35,39                 | 11 | 4010337094623 |
|  grigio opaco (verniciato)    | 4452 015  | 1/5 | 35,39                 | 11 | 4010337094647 |

### Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.

Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/25.

## Dati tecnici

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                       | 29 mm                                        |
| Materiale conduttore:                          | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Contenuto della fornitura

- L'elemento lampada fluorescente è in dotazione.
  - Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.
-