








Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con spia di controllo arancione e campo per targhetta System 55



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 4452 01 | 1/5 | 29,18 | 01 | 4010337094630 |
|  bianco puro brillante | 4452 03 | 1/5 | 29,18 | 01 | 4010337094654 |
|  bianco puro satinato | 4452 27 | 1/5 | 29,18 | 01 | 4010337094678 |
|  antracite | 4452 28 | 1/5 | 30,56 | 11 | 4010337094685 |
|  color alluminio | 4452 26 | 1/5 | 35,39 | 11 | 4010337094661 |
|  nero opaco | 4452 005 | 1/5 | 35,39 | 11 | 4010337094623 |
|  grigio opaco | 4452 015 | 1/5 | 35,39 | 11 | 4010337094647 |

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |

Contenuto della fornitura

- L'elemento lampada fluorescente è in dotazione.
 - Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.
-