



**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20) TX\_44**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	4453 66	1/5	13,82	13	4010337093848
 antracite	4453 67	1/5	19,95	13	4010337093855
 color alluminio	4453 65	1/5	19,95	13	4010337093831

**Caratteristiche**

- Anello di supporto con messa a terra.

**Dati tecnici**

Profondità di montaggio: 32 mm

Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili da: da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

Temperatura ambiente  
- maggiore protezione contro i contatti  
accidentali: da 0 °C a 45 °C

**Avvisi**

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di guarnizione della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.