

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera con copertura rossa e scritta in rilievo "WSV" (ulteriore linea dedicata)



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 rosso brillante	4454 108	1/5	25,43	01	4010337124146

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Avvisi

- Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall'acqua IP44.
- Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.