


Presse SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta con copertura rossa e scritta in rilievo "WSV" (ulteriore linea dedicata)



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  rosso brillante | 4457 108 | 1/5 | 20,75 | 01 | 4010337093299 |

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |

Avvisi

- Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.

Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.
-