



## Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con scritta in rilievo "EDV"



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	4458 70	1/5	10,00	01	4010337117155
 bianco puro satinato (verniciato)	4458 72	1/5	16,19	11	4010337117162
 antracite (verniciato)	4458 73	1/5	16,19	11	4010337117131
 nero opaco (verniciato)	4458 74	1/5	16,19	11	4010337117179
 grigio opaco (verniciato)	4458 76	1/5	16,19	11	4010337117148

### Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm

Materiale conduttore: rigido e flessibile

Sezione dei conduttori  
- per conduttori da: da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.

---