








**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4462 01	1/5	14,77	01	4010337093367
 bianco puro brillante	4462 03	1/5	14,77	01	4010337093381
 bianco puro satinato	4462 27	1/5	14,77	01	4010337093404
 antracite	4462 28	1/5	16,07	11	4010337093411
 color alluminio	4462 26	1/5	20,78	11	4010337093398
 nero opaco	4462 005	1/5	20,78	11	4010337093350
 grigio opaco	4462 015	1/5	20,78	11	4010337093374

## Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

## Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

---

## Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.

---