




Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20) TX_44



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	4462 66	1/5	26,45	13	4010337093497
 antracite	4462 67	1/5	32,65	13	4010337093503
 color alluminio	4462 65	1/5	32,65	13	4010337093480

Caratteristiche

- Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
- maggiore protezione contro i contatti
accidentali: da 0 °C a 45 °C

Avvisi

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di guarnizione della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.
-