









## Presse SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4466 01	1/10	7,39	21	4010337095088
 bianco puro brillante	4466 03	1/10	7,39	21	4010337095101
 bianco puro satinato	4466 27	1/10/100	7,39	21	4010337095125
 antracite	4466 28	1/10/100	9,20	11	4010337095132
 color alluminio	4466 26	1/10	14,03	11	4010337095118
 nero opaco	4466 005	1/10/100	14,03	11	4010337095071
 grigio opaco	4466 015	1/5	14,03	11	4010337095095
 acciaio inox	4466 600	1/10	22,74	11	4010337095149

## Caratteristiche

- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  - Graffe di espansione incassate.
  - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  - Profondità di installazione ridotta.
  - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  - Base in materiale termoplastico infrangibile.
- 

## Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>

---