






Presse SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	4466 70	1/10	8,18	01	4010337117896
 bianco puro satinato (verniciato)	4466 72	1/5	14,82	11	4010337117902
 antracite (verniciato)	4466 73	1/5	14,82	11	4010337117872
 nero opaco (verniciato)	4466 74	1/5	14,82	11	4010337117919
 grigio opaco (verniciato)	4466 76	1/5	14,82	11	4010337117889

Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm

Materiale conduttore: rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
