









**Presse con contatto di terra 16 A 250 V~, coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4488 01	1/10	21,30	01	4010337095804
 bianco puro brillante	4488 03	1/10	21,30	01	4010337095835
 bianco puro satinato	4488 27	1/10	21,30	01	4010337095859
 antracite	4488 28	1/10	22,62	11	4010337095866
 color alluminio	4488 26	1/10	27,30	11	4010337095842
 nero opaco	4488 005	1/10	27,30	11	4010337095798
 grigio opaco	4488 015	1/10	27,30	11	4010337095811
 acciaio inox	4488 600	1/5	35,69	11	4010337095873

Caratteristiche

- Con morsetti a innesto.
 - L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
 - Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Graffe di espansione incassate.
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
 - Profondità di installazione ridotta.
 - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
 - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
 - Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
-

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
 - Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
 - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-