

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, spia di controllo arancione e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55**



| Specifica                                                                                                 | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 4552 01   | 1/5 | 36,08                 | 01 | 4010337095200 |
|  bianco puro brillante | 4552 03   | 1/5 | 36,08                 | 01 | 4010337095217 |
|  bianco puro satinato  | 4552 27   | 1/5 | 36,08                 | 01 | 4010337095231 |
|  antracite             | 4552 28   | 1/5 | 37,38                 | 11 | 4010337095248 |
|  color alluminio       | 4552 26   | 1/5 | 42,06                 | 11 | 4010337095224 |
|  nero opaco            | 4552 005  | 1/5 | 42,06                 | 11 | 4010337095194 |
|  grigio opaco          | 4552 015  | 1/5 | 42,06                 | 11 | 4010337095255 |

## Caratteristiche

- L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.  
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/25.

## Dati tecnici

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                                                        | 29 mm                                        |
| Materiale conduttore:                                                           | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da:                                  | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti<br>accidentali: | da 0 °C a +45 °C                             |

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
- 

## Contenuto della fornitura

- L'elemento lampada fluorescente è in dotazione.
-