
















Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) senza graffe di fissaggio



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|----------|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 4453 01 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093718 |
|  bianco crema brillante | 4755 01 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093879 |
|  bianco puro brillante | 4453 03 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093732 |
|  bianco puro brillante | 4755 03 | 1/10 | 10,96 | 01 | 4010337093893 |
|  bianco puro satinato | 4453 27 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093763 |
|  bianco puro satinato | 4755 27 | 1/10/100 | 10,96 | 01 | 4010337093916 |
|  antracite | 4453 28 | 1/10/100 | 12,26 | 11 | 4010337093770 |
|  antracite | 4755 28 | 1/10 | 12,26 | 11 | 4010337093923 |
|  color alluminio | 4453 26 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093756 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------|-------|----|---------------|
|  | color alluminio | 4755 26 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093909 |
|  | nero opaco | 4453 005 | 1/10/100 | 16,97 | 11 | 4010337093701 |
|  | nero opaco | 4755 005 | 1/10 | 16,97 | 11 | 4010337093862 |
|  | grigio opaco | 4453 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093725 |
|  | grigio opaco | 4755 015 | 1/5 | 16,97 | 11 | 4010337093886 |
|  | acciaio inox | 4453 600 | 1/5 | 25,33 | 11 | 4010337093787 |

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppe di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali: | da 0 °C a +45 °C |

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
