

Attuatore On/Off 2 canali 16 A con azionamento manuale per KNX



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5129 00	1	502,00	26	4010337138235

Attuatori On/Off AMG con accoppiamento bus integrato. Per commutare gruppi di carico comandabili singolarmente. Con interruttore manuale per commutare il relè (On/Off) in parallelo o senza servizio KNX. Collegamento a più fasi. Alimentazione di tensione supplementare non necessaria.

Caratteristiche

⋮

Uscite di commutazione

⋮

▢ Sorveglianza degli ingressi per l'aggiornamento ciclico dell'oggetto di commutazione con posizione di sicurezza.

Funzioni logiche

⋮

Dati tecnici

Supporto KNX: TP256

Corrente assorbita KNX:

:

Tensione di commutazione:

Capacità di carico di corrente delle uscite
adiacenti:

Collegamenti

- KNX: morsetto di collegamento e di derivazione
- Carico:

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Corrente di commutazione

- AC1 conf. alla norma DIN EN IEC 60947-4-1: 16 A
- Lampade fluorescenti:
- Massima corrente di accensione:

Carichi per uscita

- Lampade a incandescenza:
- Lampade a LED AT: 100 W
- Motori:

Avvisi

- KNX Data Secure compatibile.
- Progettazione e messa in servizio dell'apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

Contenuto della fornitura

- Attuatore On/Off.
- Morsetto di collegamento KNX.
- Secure Card.
- Istruzioni per l'uso.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 8
