

Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	AMG	5319 00	1	76,39	42 4010337774037

Caratteristiche

- Tensione di alimentazione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente eNet a radiofrequenza e la videocamera esterna.

Dati tecnici

Tensione nominale

- Primario: da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
- Secondario: da 12 a 14 V DC

Corrente nominale

- Secondario: 2 A

Corrente di dispersione: max 250 µA

Temperatura ambiente: da -10 °C a +50 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2